



## Wkrętaki, do śrub płaskich z uchwytem Kraftform, oraz z kapturem do pobijania, szerokość ostrza b: 10mm



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	660300 10
GTIN	4013288191236
Klasa artykułu	63H

### Opis

#### Wykonanie:

**Uchwyt Kraftform** z antyudarowego tworzywa sztucznego **ze zintegrowanymi elementami miękkimi** oraz **końcem do uderzania** (wielk. 12 14 bez elementów miękkich, wielk. 3,5 bez końca do uderzania oraz z grotem przechodzącym przez cały uchwyt).

**Ostrze 6-kątne** ze stali specjalnej odpornej na uderzenia **przechodzące aż do końca uchwytu**. Od wielk. 4,5 z 6-kątem do wspomaganie kluczem, powierzchnia chromowana na matowo

### Opis techniczny

szerokość ostrza b	10 mm
6-kąt do wspomaganie kluczem	13 mm
długość całkowita	287 mm
grubość ostrza a	1,6 mm
długość grotu	175 mm
oznaczenie producenta	932 A
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Wkrętak płaski
Rodzaj produktu	Wkrętaki