

**Wkrętaki do pobijania Uchwyt Kraftform, szerokość ostrza b: 12 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	660300 12
GTIN	4013288191243
Klasa artykułu	63H

Opis**Wykonanie:**

Uchwyt Kraftform® z antyudarowego tworzywa sztucznego **ze zintegrowanymi elementami miękkimi** oraz **końcem do uderzania** (wielk. 12 +14 bez elementów miękkich, wielk. 3,5 bez końca do uderzania i z grotem nieprzechodzącym przez cały uchwyt).

Ostrze 6-kątne ze stali specjalnej odpornej na uderzenia **przechodzące aż do końca uchwytu**.

Od wielk. 4,5 z 6-kątem do wspomagania kluczem, powierzchnia chromowana na matowo

grubość ostrza a: 2 mm

długość grotu: 200 mm

długość całkowita: 317 mm

6-kąt do wspomagania kluczem: 16 mm

Opis techniczny

grubość ostrza a	2 mm
szerokość ostrza b	12 mm
6-kąt do wspomagania kluczem	16 mm
długość grotu	200 mm
długość całkowita	317 mm
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Wkrętak płaski

