



Wkrętaki z uchwytem Kraftform,, szerokość ostrza b: 9 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	660100 9
GTIN	4013288102157
Klasa artykułu	63H

Opis

Wykonanie:

Uniwersalne i solidne wkrętaki ze stożkowym grotem i 6-kątem do wspomagania kluczem.

Uchwyt Kraftform® z tworzywa antyudarowego ze zintegrowanymi

elementami miękkimi, ułatwiającymi przenoszenie momentu obrotowego i chroniącymi dłoń przed odciskami.

Grot ze specjalnej, bardzo twardej i udarnej stali; **ostrza z powłoką diamentową**. Od wielk. 5,5 grot z 6-kątem do wspomagania kluczem, powierzchnia chromowana na matowo.

Objaśnienie:

Bardzo duża odporność na zużycie i ochrona przed ześlizgnięciem dzięki powłoce diamentowej.

Szybka i ergonomiczna praca dzięki uchwytowi Kraftform.

Dobre przenoszenie siły dzięki miękkim wkładkom.

Ochrona przed staczaniem.

oznakowanie wielkości i symbol końcówki na końcu uchwytu.

Zastosowanie:

Do prac naprawczych i montażowych, do luzowania mocno dokręconych wkrętów itp.

grubość ostrza a: 1,6 mm

długość grotu: 150 mm

długość całkowita: 262 mm

6-kąt do wspomagania kluczem: 13 mm

Opis techniczny

grubość ostrza a	1,6 mm
długość grotu	150 mm
długość całkowita	262 mm
szerokość ostrza b	9 mm

6-kąt do wspomagania kluczem

13 mm

kształt czopu lub gniazda wyjściowego

Wkrętak płaski