



Wkrętaki z uchwytem „multicraft”, szerokość ostrza b: 4 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	660900 4
GTIN	7610733085620
Klasa artykułu	63E

Opis

Wykonanie:

Uniwersalne i solidne wkrętaki ze stożkowym grotem i 6-kątem do wspomaganie kluczem.

Uchwyt „multicraft” z antyudarowego tworzywa sztucznego (bez kadmu), o szczególnie dobrej przyczepności, nawet w zabrudzonej olejem dłoni.

Groty ze specjalnego stopu PB Swiss Tools, o bardzo dużej twardości i szczególnej odporności na obciążenia dynamiczne. Z płaskorównoległym, odsadzonym ostrzem. Od wielk. 8 z 6-kątem do wspomaganie kluczem. Powierzchnia chromowana, ostrze czarne.

Objaśnienie:

Równolegle odsadzone ostrza pasują dokładnie do znormalizowanych rowków śrub.

Gładki, zaokrąglony kształt końc. uchwytu zapobiega obtarciu dłoni.

Baryłkowy, ergonom. kształt zmniejsza zmęczenie i umożliwia przenoszenie dużych momentów obrotowych

Ochrona przed staczaniem.

Oznakowanie wielkości i symbol ostrza.

Zastosowanie:

Do prac naprawczych i montażowych, do luzowania mocno dokręconych wkrętów itp.

oznaczenie grotu: 2

grubość ostrza a: 0,6 mm

długość grotu: 100 mm

długość całkowita: 195 mm

Opis techniczny

długość grotu	100 mm
grubość ostrza a	0,6 mm
długość całkowita	195 mm

szerokość ostrza b	4 mm
oznaczenie grotu	2
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Wkrętak płaski