



## Wkrętaki płaskie, znormaliz., z uchwytem z tworz. sztucznego, szerokość ostrza b: 13 mm



### Dane zamówienia

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 662000 13     |
| GTIN             | 7610733085804 |
| Klasa artykułu   | 63E           |

### Opis

#### Wykonanie:

Groty kute, ostrza dokładnie dopasowane do znormalizowanych rowków śrub. Uchwyt z przezroczystego, antyudarowego tworzywa sztucz. (bez kadmu). **Grot** ze specjalnego stopu PB Swiss Tools o wysokiej twardości i wyjątkowej odporności udarowej. Mit planparalleler, abgesetzter Schneide. Powierzchnia chromowana, ostrze czarne.

#### Norma:

Ähnlich **DIN 5265 Form A.**

#### wskazówka:

Najwyższą trwałość uzyskuje się, stosując tylko do śrub o znormalizowanych rowkach (zob. tabele). Dobierając odpowiednią wielkość wkrętaka, zapobiega się uszkodzeniom rowków śrub. oznaczenie grotu: 7

grubość ostrza a: 2 mm

długość grotu: 200 mm

długość całkowita: 325 mm

### Opis techniczny

|                                       |                  |
|---------------------------------------|------------------|
| długość grotu                         | 200 mm           |
| oznaczenie grotu                      | 7                |
| długość całkowita                     | 325 mm           |
| szerokość ostrza b                    | 13 mm            |
| grubość ostrza a                      | 2 mm             |
| kształt czopu lub gniazda wyjściowego | Wkrętaki płaskie |

