

**Szczypce tnące boczne, polerowane, długość całkowita: 140 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	724900 140
GTIN	4003773213413
Klasa artykułu	73F

Opis**Wykonanie:**

Smukłe szczęki z indukcyjnie hartowanymi ostrzami (ok. 62 HRC).

Szczypce czernione, główka polerowana, uchwyty powlekane tworzywem sztucznym.

Norma:**DIN ISO 5749****Materiał:**

Stal chromowo-wanadowa, kuta matrycowo i hartowana w oleju.

do cięcia miękkiego drutu do \varnothing : 2,8 mm

do cięcia twardego drutu do \varnothing : 1,8 mm

Opis techniczny

długość całkowita	140 mm
do cięcia twardego drutu do \varnothing	1,8 mm
do cięcia miękkiego drutu do \varnothing	2,8 mm
norma	DIN ISO 5749
Uchwyt	powlekane tworzywem sztucznym.
metoda wykonania	Ostrza hartowane indukcyjnie (ok. 62 HRC).
materiał	Stal chromowo-wanadowa, kuta matrycowo i hartowana w oleju.
powierzchnia	czernione, główka polerowana

mocne szczypce tnące boczne

nie

z dołączaną sprężyną rozwierającą

nie