



Wkrętaki płaskie, znormaliz., z uchwytem z tworz. sztucznego, szerokość ostrza b: 2X50 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	662000 2X50
GTIN	7610733085712
Klasa artykułu	63E

Opis

Wykonanie:

Grotty kute, ostrza dokładnie dopasowane do znormalizowanych rowków śrub. Uchwyt z przezroczystego, antyudarowego tworzywa sztucz. (bez kadmu). **Grot** ze specjalnego stopu PB Swiss Tools o wysokiej twardości i wyjątkowej odporności udarowej. Mit planparalleler, abgesetzter Schneide. Powierzchnia chromowana, ostrze czarne.

Norma:

Ähnlich **DIN 5265 Form A.**

wskazówka:

Najwyższą trwałość uzyskuje się, stosując tylko do śrub o znormalizowanych rowkach (zob. tabele). Dobierając odpowiednią wielkość wkrętaka, zapobiega się uszkodzeniom rowków śrub.
oznaczenie grotu: 00
grubość ostrza a: 0,3 mm
długość grotu: 50 mm
długość całkowita: 125 mm

Opis techniczny

oznaczenie grotu	00
szerokość ostrza b	2 mm
długość grotu	50 mm
grubość ostrza a	0,3 mm
długość całkowita	125 mm
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Wkrętaki płaskie

