



## Wkrętaki płaskie, znormaliz., z uchwytem z tworz. sztucznego, szerokość ostrza b: 2X70 mm



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	662000 2X70
GTIN	7610733085729
Klasa artykułu	63E

### Opis

#### Wykonanie:

Grotty kute, ostrza dokładnie dopasowane do znormalizowanych rowków śrub. Uchwyt z przezroczystego, antyudarowego tworzywa sztucz. (bez kadmu). **Grot** ze specjalnego stopu PB Swiss Tools o wysokiej twardości i wyjątkowej odporności udarowej. Mit planparalleler, abgesetzter Schneide. Powierzchnia chromowana, ostrze czarne.

#### Norma:

Ähnlich **DIN 5265 Form A.**

#### wskazówka:

Najwyższą trwałość uzyskuje się, stosując tylko do śrub o znormalizowanych rowkach (zob. tabele). Dobierając odpowiednią wielkość wkrętaka, zapobiega się uszkodzeniom rowków śrub.  
 oznaczenie grotu: 00  
 grubość ostrza a: 0,3 mm  
 długość grotu: 70 mm  
 długość całkowita: 145 mm

### Opis techniczny

długość grotu	70 mm
grubość ostrza a	0,3 mm
oznaczenie grotu	00
długość całkowita	145 mm
szerokość ostrza b	2 mm
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Wkrętaki płaskie

