



Wkrętaki płaskie, znormaliz., z uchwytem z tworz. sztucznego, szerokość ostrza b: 2,5 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	662000 2,5
GTIN	7610733085736
Klasa artykułu	63E

Opis

Wykonanie:

Grotty kute, ostrza dokładnie dopasowane do znormalizowanych rowków śrub. Uchwyt z przezroczystego, antyudarowego tworzywa sztucz. (bez kadmu). **Grot** ze specjalnego stopu PB Swiss Tools o wysokiej twardości i wyjątkowej odporności udarowej. Mit planparalleler, abgesetzter Schneide. Powierzchnia chromowana, ostrze czarne.

Norma:

Ähnlich **DIN 5265 Form A.**

wskazówka:

Najwyższą trwałość uzyskuje się, stosując tylko do śrub o znormalizowanych rowkach (zob. tabele). Dobierając odpowiednią wielkość wkrętaka, zapobiega się uszkodzeniom rowków śrub.
oznaczenie grotu: 0
grubość ostrza a: 0,4 mm
długość grotu: 80 mm
długość całkowita: 165 mm

Opis techniczny

długość grotu	80 mm
grubość ostrza a	0,4 mm
szerokość ostrza b	2,5 mm
oznaczenie grotu	0
długość całkowita	165 mm
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Wkrętaki płaskie

