



Szczypce boczne do tworzywa, odchylone o 20°, kW, długość całkowita: 150 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	725700 150
GTIN	2050001659613
Klasa artykułu	76B

Opis

Wykonanie:

Nożyce bez fazy ze zwięzłym, prawie pozbawionym zadziorów cięciem. Ostrza przestawione celem **łatwego ostrzenia**. Ramię z antypoślizgowymi uchwytami gumowymi i sprężyną otwierającą. główka zagięta o 20°.

Zastosowanie:

Do obcinania równo z podłożem nadlewek w odlewach z tworzyw sztucznych (nie nadają się do metalu).

Materiał:

specjalna stal narzędziowa, czerniona.

skos ostrza: Bez fazki ostrza

Opis techniczny

długość całkowita	150 mm
skos ostrza	Bez fazki ostrza
Uchwyt	powlekane gumą
materiał	Specjalna stal narzędziowa
powierzchnia	czernione
główka	odgięte o 20°
Atrybut nazwy produktu	kW
ze sprężyną rozwierającą	nie

do tworzyw sztucznych	tak
śruba oporowa regulowana	nie