



Wkrętaki z uchwytem „multicraft”, szerokość ostrza b: 6,5 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	660900 6,5
GTIN	7610733085644
Klasa artykułu	63E

Opis

Wykonanie:

Uniwersalne i solidne wkrętaki ze stożkowym grotem i 6-kątem do wspomagania kluczem.

Uchwyt „multicraft” z antyudarowego tworzywa sztucznego (bez kadmu), o szczególnie dobrej przyczepności, nawet w zabrudzonej olejem dłoni.

Groty ze specjalnego stopu PB Swiss Tools, o bardzo dużej twardości i szczególnej odporności na obciążenia dynamiczne. Z płaskorównoległym, odsadzonym ostrzem. Od wielk. 8 z 6-kątem do wspomagania kluczem. Powierzchnia chromowana, ostrze czarne.

Objaśnienie:

Równolegle odsadzone ostrza pasują dokładnie do znormalizowanych rowków śrub.

Gładki, zaokrąglony kształt końc. uchwytu zapobiega obtarciu dłoni.

Baryłkowy, ergonom. kształt zmniejsza zmęczenie i umożliwia przenoszenie dużych momentów obrotowych

Ochrona przed staczaniem.

Oznakowanie wielkości i symbol ostrza.

Zastosowanie:

Do prac naprawczych i montażowych, do luzowania mocno dokręconych wkrętów itp.

oznaczenie grotu: 4

grubość ostrza a: 1 mm

długość grotu: 140 mm

długość całkowita: 245 mm

Opis techniczny

oznaczenie grotu	4
szerokość ostrza b	6,5 mm
grubość ostrza a	1 mm

długość grotu	140 mm
długość całkowita	245 mm
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Wkrętak płaski