



## Nożyce do kabli, małe, izolowane zanurzeniowo izolowane wg VDE, długość całkowita: 200mm



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	730360 200
GTIN	4003773026952
Klasa artykułu	73F

### Opis

#### Wykonanie:

Uchwyty z **izolacją do 1000 Volt wg DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201**.

Szczęki z ostrzami sierpowymi. Uchwyty z nasadkami z tworzywa sztucznego. Gładka i czysta powierzchnia cięcia, bez zgniatania.

Wyjątkowo duży zakres cięcia dzięki głowicy dwuostrzowej. Uchwyty **izolowane zanurzeniowo**. Wielofunkcyjne dzięki podwójnym ostrzom.

#### Zastosowanie:

Do cięcia kabli miedzianych i aluminiowych.

#### Materiał:

**Głowica ze specjalnej stali narzędziowej, kutej matrycowo.**

### Opis techniczny

możliwość cięcia do $\varnothing$	20 mm
długość całkowita	200 mm
wydajność skrawania	70 mm <sup>2</sup>
norma	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Uchwyt	izolowane zanurzeniowo
obsługa	mechaniczne, jednoręczne

material	Specjalna stal narzędziowa o specjalnej jakości, kuta, hartowana w oleju.
powierzchnia	chromowane
ze sprężyną rozwierającą	nie
Rodzaj produktu	Nożyce