



Wkrętaki płaskie, znormaliz., z uchwytem z tworz. sztucznego, szerokość ostrza b: 4 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	662000 4
GTIN	7610733085750
Klasa artykułu	63E

Opis

Wykonanie:

Grotty kute, ostrza dokładnie dopasowane do znormalizowanych rowków śrub. Uchwyt z przezroczystego, antyudarowego tworzywa sztucz. (bez kadmu). **Grot** ze specjalnego stopu PB Swiss Tools o wysokiej twardości i wyjątkowej odporności udarowej. Mit planparalleler, abgesetzter Schneide. Powierzchnia chromowana, ostrze czarne.

Norma:

Ähnlich **DIN 5265 Form A.**

wskazówka:

Najwyższą trwałość uzyskuje się, stosując tylko do śrub o znormalizowanych rowkach (zob. tabele). Dobierając odpowiednią wielkość wkrętaka, zapobiega się uszkodzeniom rowków śrub. oznaczenie grotu: 2

grubość ostrza a: 0,6 mm

długość grotu: 100 mm

długość całkowita: 195 mm

Opis techniczny

oznaczenie grotu	2
długość grotu	100 mm
szerokość ostrza b	4 mm
długość całkowita	195 mm
grubość ostrza a	0,6 mm
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Wkrętaki płaskie

