

**Wkrętaki z uchwytem „multicraft”, szerokość ostrza b: 10 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	660900 10
GTIN	7610733085668
Klasa artykułu	63E

Opis**Wykonanie:**

Uniwersalne i solidne wkrętaki ze stożkowym grotem i 6-kątem do wspomagania kluczem.

Uchwyt „multicraft” z antyudarowego tworzywa sztucznego (bez kadmu), o szczególnie dobrej przyczepności, nawet w zabrudzonej olejem dłoni.

Groty ze specjalnego stopu PB Swiss Tools, o bardzo dużej twardości i szczególnej odporności na obciążenia dynamiczne. Z płaskorównoległym, odsadzonym ostrzem. Od wielk. 8 z 6-kątem do wspomagania kluczem. Powierzchnia chromowana, ostrze czarne.

Objaśnienie:

Równolegle odsadzone ostrza pasują dokładnie do znormalizowanych rowków śrub.

Gładki, zaokrąglony kształt końc. uchwytu zapobiega obtarciu dłoni.

Baryłkowy, ergonom. kształt zmniejsza zmęczenie i umożliwia przenoszenie dużych momentów obrotowych

Ochrona przed staczaniem.

Oznakowanie wielkości i symbol ostrza.

Zastosowanie:

Do prac naprawczych i montażowych, do luzowania mocno dokręconych wkrętów itp.

oznaczenie grotu: 6

grubość ostrza a: 1,6 mm

długość grotu: 180 mm

długość całkowita: 300 mm

6-kąt do wspomagania kluczem: 13 mm

Opis techniczny

szerokość ostrza b	10 mm
6-kąt do wspomagania kluczem	13 mm

oznaczenie grotu	6
długość całkowita	300 mm
grubość ostrza a	1,6 mm
długość grotu	180 mm
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Wkrętak płaski