

**Wkrętaki z uchwytem „multicraft”, szerokość ostrza b: 13 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	660900 13
GTIN	7610733085675
Klasa artykułu	63E

**Opis****Wykonanie:**

Uniwersalne i solidne wkrętaki ze stożkowym grotem i 6-kątem do wspomagania kluczem.

**Uchwyt „multicraft”** z antyudarowego tworzywa sztucznego (bez kadmu), o szczególnie dobrej przyczepności, nawet w zabrudzonej olejem dłoni.

**Groty** ze specjalnego stopu PB Swiss Tools, o bardzo dużej twardości i szczególnej odporności na obciążenia dynamiczne. Z płaskorównoległym, odsadzonym ostrzem. Od wielk. 8 z 6-kątem do wspomagania kluczem. Powierzchnia chromowana, ostrze czarne.

**Objaśnienie:**

Równolegle odsadzone ostrza pasują dokładnie do znormalizowanych rowków śrub.

Gładki, zaokrąglony kształt końc. uchwytu zapobiega obtarciu dłoni.

Baryłkowy, ergonom. kształt zmniejsza zmęczenie i umożliwia przenoszenie dużych momentów obrotowych

Ochrona przed staczaniem.

Oznakowanie wielkości i symbol ostrza.

**Zastosowanie:**

Do prac naprawczych i montażowych, do luzowania mocno dokręconych wkrętów itp.

oznaczenie grotu: 7

grubość ostrza a: 2 mm

długość grotu: 200 mm

długość całkowita: 320 mm

6-kąt do wspomagania kluczem: 13 mm

**Opis techniczny**

szerokość ostrza b	13 mm
grubość ostrza a	2 mm

długość całkowita	320 mm
6-kąt do wspomagania kluczem	13 mm
oznaczenie grotu	7
długość grotu	200 mm
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Wkrętak płaski