



Wkrętaki płaskie do śrub o łbach ze znormalizowanymi rowkami, z uchwytem Kraftform, szerokość ostrza b: 4mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	662200 4
GTIN	4013288003294
Klasa artykułu	63H

Opis

Wykonanie:

Groty kute, ostrza dokładnie dopasowane do znormalizowanych rowków śrub.

Uchwyt Kraftform® z tworzywa antyudarowego **ze zintegrowanymi elementami miękkimi**, ułatwiający przenoszenie momentu obrotowego i chroniący dłoń przed odciskami.

Grot ze specjalnej stali wysokostopowej. Powierzchnia chromowana na matowo, ostrze czarne lub niklowane chemicznie metodą Lasertip.

Norma:

DIN 5265 Form A

wskazówka:

Najwyższą trwałość uzyskuje się, stosując tylko do śrub o znormalizowanych rowkach (zob. tabele). Dobierając odpowiednią wielkość wkrętaka, zapobiega się uszkodzeniom rowków śrub.

Opis techniczny

grubość ostrza a	0,8 mm
szerokość ostrza b	4 mm
długość grotu	100 mm
długość całkowita	198 mm
końcówka grotu	Lasertip
oznaczenie producenta	335
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Wkrętaki płaskie

Rodzaj produktu

Wkręta