

**HOLEX®****Nożyce dźwigniowe do sworzni , długość całkowita: 450 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	732000 450
GTIN	4045197166838
Klasa artykułu	72B

**Opis****Wykonanie:**

Szczęki z przełożeniem i śrubą regulacyjną. Stabilne, lakierowane ramiona rurkowe z uchwytami gumowymi.

**Zastosowanie:**

Do cięcia stali o wytrzymałości do ok. 1200 N/mm<sup>2</sup>.

**Materiał:**

Noże z chromowanej stali stopowej, ostrza dodatk. hartowane indukcyjnie.

**Część zamienna:**

zob. nr 732040.

do prętów okrągłych do 19 HRC lub 800 N/mm<sup>2</sup> do Ø: 7 mm

do prętów pojedynczych do 40 HRC lub 1 200 N/mm<sup>2</sup>: 6 mm

**Opis techniczny**

do prętów okrągłych do 19 HRC lub 800 N/mm <sup>2</sup> do Ø	7 mm
długość całkowita	450 mm
do prętów pojedynczych do 40 HRC lub 1 200 N/mm <sup>2</sup>	6 mm

**Akcesoria**

Główki nożowe zamienne, komplet ze śrubami długość całkowita 450 mm	732040 450
---	------------

