

VBW ●**Główki nożowe zamienne, komplet ze śrubami, długość całkowita: 610 mm**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	733110 610
GTIN	4005887006936
Klasa artykułu	73L

Opis

Material:

Noże ze specjalnej stali narzędziowej, ostrza hartowane indukcyjnie.

do prętów okrągłych do 19 HRC lub 800 N/mm² do Ø: 9 mm

do prętów okrągłych do 40 HRC lub 1 200 N/mm² do Ø: 8 mm

do prętów okrągłych do 48 HRC lub 1 600 N/mm² do Ø: 7 mm

Opis techniczny

do prętów okrągłych do 19 HRC lub 800 N/mm ² do Ø	9 mm
do prętów okrągłych do 40 HRC lub 1 200 N/mm ² do Ø	8 mm
do prętów okrągłych do 48 HRC lub 1 600 N/mm ² do Ø	7 mm