

**HOLEX®****Nożyce dźwigniowe do sworzni , długość całkowita: 600 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	732000 600
GTIN	4045197166845
Klasa artykułu	72B

**Opis****Wykonanie:**

Szczęki z przełożeniem i śrubą regulacyjną. Stabilne, lakierowane ramiona rurkowe z uchwytami gumowymi.

**Zastosowanie:**

Do cięcia stali o wytrzymałości do ok. 1200 N/mm<sup>2</sup>.

**Materiał:**

Noże z chromowanej stali stopowej, ostrza dodatk. hartowane indukcyjnie.

**Część zamienna:**

zob. nr 732040.

do prętów okrągłych do 19 HRC lub 800 N/mm<sup>2</sup> do Ø: 9 mm

do prętów pojedynczych do 40 HRC lub 1 200 N/mm<sup>2</sup>: 7 mm

**Opis techniczny**

do prętów okrągłych do 19 HRC lub 800 N/mm <sup>2</sup> do Ø	9 mm
długość całkowita	600 mm
do prętów pojedynczych do 40 HRC lub 1 200 N/mm <sup>2</sup>	7 mm

**Akcesoria**

Główki nożowe zamienne, komplet ze śrubami długość całkowita 600 mm	732040 600
---	------------

