

HOLEX®**Nożyce dźwigniowe do sworzni , długość całkowita: 900 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	732000 900
GTIN	4045197166869
Klasa artykułu	72B

Opis**Wykonanie:**

Szczęki z przełożeniem i śrubą regulacyjną. Stabilne, lakierowane ramiona rurkowe z uchwytami gumowymi.

Zastosowanie:

Do cięcia stali o wytrzymałości do ok. 1200 N/mm².

Materiał:

Noże z chromowanej stali stopowej, ostrza dodatk. hartowane indukcyjnie.

Część zamienna:

zob. nr 732040.

do prętów okrągłych do 19 HRC lub 800 N/mm² do Ø: 15 mm

do prętów pojedynczych do 40 HRC lub 1 200 N/mm²: 9 mm

Opis techniczny

długość całkowita	900 mm
do prętów okrągłych do 19 HRC lub 800 N/mm ² do Ø	15 mm
do prętów pojedynczych do 40 HRC lub 1 200 N/mm ²	9 mm

Akcesoria

Główki nożowe zamienne, komplet ze śrubami długość całkowita 900 mm

732040 900

