

**Nożyce dźwigniowe do sworzni , długość całkowita: 760mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	733300 760
GTIN	4003773066774
Klasa artykułu	73F

Opis**Wykonanie:**

Główka nożowa z przełożeniem i uniwersalnymi nożami. Precyzyjna i łatwa regulacja noży za pomocą śrub mimośrodowych. Kuty ogranicznik z komfortowym amortyzatorem, lakierowane proszkowo ramiona rurowe z nasadkami z kilku rodzajów tworz. sztucz.

Zastosowanie:

Do cięcia stali o normalnej i wysokiej wytrzymałości, do 48 HRC (wytrzymałość na rozciąganie ok. 1600 N/mm

Materiał:

Noże ze stali chromowo-wanadowej, ostrza dodatkowo hartowane indukcyjnie (ok. 62 HRC).

Część zamienna:

Głowica frezowa zamienna nr 733350.

Opis techniczny

do prętów okrągłych do 40 HRC lub 1 200 N/mm ² do Ø	9 mm
do prętów okrągłych do 19 HRC lub 800 N/mm ² do Ø	11 mm
długość całkowita	760 mm
do prętów okrągłych do 48 HRC lub 1 600 N/mm ² do Ø	8 mm
materiał	Stal wysokowydajna chromowo-wanadowa
Rodzaj produktu	Szczypce tnące

Akcesoria

Główki nożowe zamienne, komplet ze śrubami długość całkowita 760 mm

733350 760