

**VBW** ●**Główki nożowe zamienne, komplet ze śrubami, długość całkowita: 950 mm**

## Dane zamówienia

Numer katalogowy	737210 950
GTIN	4005887003003
Klasa artykułu	73L

## Opis

**Materiał:**

Główka nożowa ze specjalnej stali narzędziowej, ostrza dodatkowo hartowane indukcyjnie.

**Pasuje do :**

Nożyce dźwigniowe do siatki zbrojeniowej nr 737200

do prętów pojedynczych do 19 HRC lub 800 N/mm<sup>2</sup>: 11 mm

do prętów pojedynczych do 40 HRC lub 1 200 N/mm<sup>2</sup>: 9 mm

do prętów pojedynczych do 48 HRC lub 1 600 N/mm<sup>2</sup>: 6 mm

do prętów podwójnych do 40 HRC lub 1 200 N/mm<sup>2</sup>: 2×8 mm

## Opis techniczny

do prętów pojedynczych do 19 HRC lub 800 N/mm <sup>2</sup>	11 mm
do prętów pojedynczych do 40 HRC lub 1 200 N/mm <sup>2</sup>	9 mm
do prętów pojedynczych do 48 HRC lub 1 600 N/mm <sup>2</sup>	6 mm
do prętów podwójnych do 40 HRC lub 1 200 N/mm <sup>2</sup>	2×8 mm

## Akcesoria

Śruba zamienna z nakrętką typ 950	737230 950
Śruby zamienne z nakrętkami, 3-elem. typ 950	737220 950