

**Główki nożowe zamienne, komplet ze śrubami, długość całkowita: 460mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	733350 460
GTIN	4003773066804
Klasa artykułu	73F

Opis**Materiał:**

Noże ze stali chromowo-wanadowej, ostrza dodatkowo hartowane indukcyjnie (ok. 62 HRC).

Pasuje do:

Nożycy dźwigniowych do sworzni nr 733300.

Opis techniczny

do prętów okrągłych do 48 HRC lub 1 600 N/mm ² do Ø	5 mm
do prętów okrągłych do 19 HRC lub 800 N/mm ² do Ø	8 mm
do prętów okrągłych do 40 HRC lub 1 200 N/mm ² do Ø	6 mm
materiał	Stal wysokowydajna chromowo-wanadowa
Rodzaj produktu	Głowica noża