



Główki nożowe zamienne, komplet ze śrubami, długość całkowita: 910 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	733350 910
GTIN	4003773066835
Klasa artykułu	73F

Opis

Materiał:

Noże ze stali chromowo-wanadowej, ostrza dodatkowo hartowane indukcyjnie (ok. 62 HRC).

Pasuje do :

Nożycy dźwigniowych do sworzni nr 733300.

materiał: Stal wysokowydajna chromowo-wanadowa

do prętów okrągłych do 19 HRC lub 800 N/mm² do Ø: 13 mm

do prętów okrągłych do 40 HRC lub 1 200 N/mm² do Ø: 10 mm

do prętów okrągłych do 48 HRC lub 1 600 N/mm² do Ø: 9 mm

Opis techniczny

do prętów okrągłych do 40 HRC lub 1 200 N/mm ² do Ø	10 mm
do prętów okrągłych do 19 HRC lub 800 N/mm ² do Ø	13 mm
do prętów okrągłych do 48 HRC lub 1 600 N/mm ² do Ø	9 mm
materiał	Stal wysokowydajna chromowo-wanadowa
Rodzaj produktu	Uchwyty do głowic frezarskich

