

**Wkrętaki do nakrętek rowkowych, Ø grotu: 18mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	666600 18
GTIN	7610733086429
Klasa artykułu	63E

**Opis****Wykonanie:**

**Uchwyt „Classic”** z przezroczystego, antyudarowego tworzywa sztucznego (bez zawartości kadmu). Grot rurkowy ze szczególnie głęboką końcówką do wystających sworzni.

**Zastosowanie:**

Do nakrętek rowkowych DIN 546.

**Materiał:**

Grot ze stopu specjalnego PB Swiss Tools, powierzchnia niklowana i chromowana.

**Opis techniczny**

długość całkowita	245 mm
Ø grotu	18 mm
do nakrętek	M10
Ø otworu	10,5 mm
grubość czopu a	3,5 mm
długość grotu	120 mm
Seria	Classic
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Nakrętka czołowa okrągła rowkowa
Rodzaj produktu	Wkrętaki