

**Nagłowniaki do nitów, do nitów o Ø trzpienia: 3 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	744700 3
GTIN	4049002002700
Klasa artykułu	73U

Opis**Wykonanie:**

Trzonek 8-kątny, główka niepowlekana. Specjalnie **hartowane końcówki** zapobiegają rozszczepianiu się narzędzia.

Norma:

DIN 6435.

Geprüfte Sicherheit nach DIN 7255.

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa hartowana w powietrzu, pow. lakierowana.

Ø główki: 5,2 mm

grubość chwytu (maks.): 10 mm

długość całkowita: 100 mm

Opis techniczny

grubość chwytu (maks.)	10 mm
Ø główki	5,2 mm
do nitów o Ø trzpienia	3 mm
długość całkowita	100 mm