


**Przebijaki, wersja ciężka, Ø końcówek: 7 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	745500 7
GTIN	4049002002540
Klasa artykułu	73U

**Opis****Wykonanie:**

8-kątny trzon z kolcem stożkowym, równomiernie hartowany. Specjalny hartowany koniec zapobiega rozszczepianiu się dobijaka.

Wersja ciężka wg DIN 6458 D. **Koniec ulepszany cieplnie.**

**Norma:****DIN 6458 D.****Geprüfte Sicherheit nach DIN 7255.****Materiał:**

jakość normalna, ze stali chromowo-wanadowej, trzon lakierowany.

Ø chwytu: 12 mm

długość całkowita: 120 mm

**Opis techniczny**

długość całkowita	120 mm
Ø końcówek	7 mm
Ø chwytu	12 mm
masa	105 g