

**Nagłowniaki do nitów, do nitów o Ø trzpienia: 4 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	744700 4
GTIN	4024089057942
Klasa artykułu	73U

**Opis****Wykonanie:**

Trzonek 8-kątny, główka niepowlekana. Specjalnie **hartowane końcówki** zapobiegają rozszczepianiu się narzędzia.

**Norma:**

**DIN 6435.**

**Geprüfte Sicherheit nach DIN 7255.**

**Materiał:**

Stal chromowo-wanadowa hartowana w powietrzu, pow. lakierowana.

Ø główki: 7 mm

grubość chwytu (maks.): 12 mm

długość całkowita: 100 mm

**Opis techniczny**

Ø główki	7 mm
do nitów o Ø trzpienia	4 mm
długość całkowita	100 mm
grubość chwytu (maks.)	12 mm