

VBW**Kleszcze kątowe, Ø rury: 2cal**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	810700 2
GTIN	4005887271105
Klasa artykułu	83E

Opis

Wykonanie:

Typ szwedzki, wąskie, specjalnie uformowane szczęki pod kątem 45°, samozaciskowe.

Całkowicie odkuwane, z nierozłączną nakrętką nastawczą.

VBW 3- lub 4-punktowy zacisk rury. Dzięki temu unika się ryzyka deformacji śrub 6-kątnych i przedmiotów płaskich. Powłoka z tworzywa sztucznego na ramionach **zapobiega ślizganiu się dłoni**.

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, wycinana laserowo, hartowana i niklowana. Kleszcze lakierowane, szczęki zabilione.

Opis techniczny

długość całkowita	560 mm
Rozstaw	100 mm
Ø rury	2 cal
kąt szczęk	45 stopni
wykonanie uchwytu	powlekane antypoślizgowym tworzywem sztucznym
metoda wykonania	Całkowicie odkuwane
obróbka cieplna szczęki	Hartowane indukcyjnie.
materiał szczypiec	Stal chromowo-wanadowa
kształt szwedzki	tak

Rodzaj produktu

Kleszcze do rur i pomp wodnych