

**Dociągacze do nitów, do nitów o Ø trzpienia: 2 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	744600 2
GTIN	4024089057805
Klasa artykułu	73U

**Opis****Wykonanie:**

Trzonek 8-kątny, główka niepowlekana. Specjalnie **hartowane końcówki** zapobiegają rozszczepianiu się narzędzia.

**Norma:**

**DIN 6434.**

**Geprüfte Sicherheit nach DIN 7255.**

**Materiał:**

Stal chromowo-wanadowa hartowana w powietrzu, pow. lakierowana.

grubość chwytu (maks.): 10 mm

długość całkowita: 100 mm

wielkość otworu: 2,5 mm

**Opis techniczny**

grubość chwytu (maks.)	10 mm
wielkość otworu	2,5 mm
długość całkowita	100 mm
do nitów o Ø trzpienia	2 mm