

**Wysokiej jakości przebijaki, chromowane, Ø końcówek: 2mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	745300 2
GTIN	7610733200641
Klasa artykułu	73B

**Opis****Wykonanie:**

8-kątny trzon z kolcem stożkowym, równomiernie hartowany. Specjalny hartowany koniec zapobiega rozszczepianiu się dobijaka.

Najwyższy stopień twardości ostrza – ok. 59 HRC i zachowana szczególna ciągliwość.

**Materiał:**

wysokiej jakości, ze specjalnej stali chromowo-wanadowej, chromowany.

**Opis techniczny**

Ø końcówek	2 mm
długość całkowita	120 mm
Ø chwytu	10 mm
Rodzaj produktu	Przebijak