

**Przebijaki, wersja ciężka, Ø końcówek: 12 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	745500 12
GTIN	4049002021039
Klasa artykułu	73U

Opis**Wykonanie:**

8-kątny trzon z kolcem stożkowym, równomiernie hartowany. Specjalny hartowany koniec zapobiega rozszczepianiu się dobijaka.

Wersja ciężka wg DIN 6458 D.
Koniec ulepszany cieplnie.

Norma:**DIN 6458 D.****Geprüfte Sicherheit nach DIN 7255.****Materiał:**

jakość normalna, ze stali chromowo-wanadowej, trzon lakierowany.

Ø chwytu: 16 mm

długość całkowita: 175 mm

Opis techniczny

Ø końcówek	12 mm
długość całkowita	175 mm
Ø chwytu	16 mm
masa	250 g