



Zestaw przecinaków i dobijaków w stojaku plastikowym, wysoka jakość, liczba narzędzi: 6



Dane zamówienia

Numer katalogowy	745100 6
GTIN	7610733086863
Klasa artykułu	73B

Opis

Wykonanie:

Przecinaki płaskie i wycinaki ślusarskie oraz dobijaki i punktaki z trzonkiem 8-kątnym, równomiernie hartowane, możliwe wielokrotne ostrzenie przecinaków. Specjalnie **hartowane końcówki** zapobiegają ich rozszczepianiu się.

Wysoka jakość = najwyższa twardość – ok. 59 HRC – przy szczególnej ciągliwości.

Materiał:

Specjalna stal chromowo-wanadowa, chromowana.

Zawartość:

Punktak: 1 szt. 120×12 mm

Przebijaki: Po 1 szt. Ø 4; 5 mm

Przecinak płaski: po 1 szt. 165; 180 mm

Przecinak krzyżowy: 1 szt. 165 mm

Opis techniczny

liczba narzędzi	6
-----------------	---

Aksesoria

Przecinaki krzyżowe dla mechaników, wysoka jakość długość całkowita 165 mm	741100 165
Wysokiej jakości przebijaki, chromowane Ø końcówek 4 mm	745300 4
Punktaki, wysoka jakość, chromowane długość całkowita 120/12 mm	748900 120/12
Wysokiej jakości przebijaki, chromowane Ø końcówek 5 mm	745300 5
Przecinaki płaskie dla mechaników, wysoka jakość długość całkowita 165 mm	741000 165
Przecinaki płaskie dla mechaników, wysoka jakość długość całkowita 180 mm	741000 180