

**Kleszcze kątowe z układem szybkiej regulacji, Ø rury: 1.1/2cal****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	810750 1.1/2
GTIN	4049002099847
Klasa artykułu	86A

Opis**Wykonanie:**

Typ szwedzki, smukłe szczęki pod kątem 45°. Całkowicie odkuwane. Komfortowa praca dzięki opatentowanemu **mechanizmowi szybkiej regulacji** i zabezpieczeniu przed zakleszczeniem, chroniącemu przed zmiążdżeniem. Szczęki w kształcie S do 3-punktowego uchwycenia rury. Uchwyty z **powłoką z tworzywa sztucznego, zapobiegającą ślizganiu się w dłoni**.

Norma:**DIN 5234****Materiał:**

Stal chromowo-wanadowa, wycinana laserowo, hartowana i niklowana. Kleszcze lakierowane, szczęki zabilone.

Opis techniczny

Rozstaw	60 mm
Ø rury	1,1/2 cal
długość całkowita	425 mm
kąt szczęk	45 stopni
wykonanie uchwytu	powlekane antypoślizgowym tworzywem sztucznym
obróbka cieplna szczęki	Hartowane indukcyjnie.
materiał szczypiec	Stal chromowo-wanadowa
norma	DIN 5234
Rodzaj produktu	Kleszcze do rur i pomp wodnych

