

**Wysokiej jakości przebijaki, chromowane, Ø końcówek: 4 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	745300 4
GTIN	7610733200665
Klasa artykułu	73B

Opis**Wykonanie:**

8-kątny trzon z kolcem stożkowym, równomiernie hartowany. Specjalny hartowany koniec zapobiega rozszczepianiu się dobijaka.

Najwyższy stopień twardości ostrza – ok. 59 HRC i zachowana szczególna ciągliwość.

Materiał:

wysokiej jakości, ze specjalnej stali chromowo-wanadowej, chromowany.

Ø chwytu: 10 mm

długość całkowita: 120 mm

Opis techniczny

długość całkowita	120 mm
Ø końcówek	4 mm
Ø chwytu	10 mm