

**Kleszcze kątowe z układem szybkiej regulacji, Ø rury: 2 cal****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	810750 2
GTIN	4049002107115
Klasa artykułu	86A

Opis**Wykonanie:**

Typ szwedzki, smukłe szczęki pod kątem 45°. Całkowicie odkuwane. Komfortowa praca dzięki opatentowanemu **mechanizmowi szybkiej regulacji** i zabezpieczeniu przed zakleszczeniem, chroniącemu przed zmiążdżeniem. Szczęki w kształcie S do 3-punktowego uchwycenia rury. Uchwyty z **powłoką z tworzywa sztucznego, zapobiegającą ślizganiu się w dłoni**.

Norma:**DIN 5234****Materiał:**

Stal chromowo-wanadowa, wycinana laserowo, hartowana i niklowana. Kleszcze lakierowane, szczęki zabilowane.

certyfiakat bezpieczeństwa: GS VPS Schmalkalden

długość całkowita: 560 mm

Rozstaw: 70 mm

Opis techniczny

długość całkowita	560 mm
Rozstaw	70 mm
Ø rury	2 cal
kąt szczęk	45 stopni
wykonanie uchwytu	powłoka z tworzywa sztucznego, zapobiegająca ślizganiu się
obróbka cieplna szczęki	Hartowane indukcyjnie.
materiał szczypiec	Stal chromowo-wanadowa

norma

DIN 5234

certyfiat bezpieczeństwa

GS VPS Schmalkalden