

**HOLEX****Kleszcze obsł. jedną ręką, z uchwytem z żeliwa, Ø rury: 1.1/2cal****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	810850 1.1/2
GTIN	4045197377517
Klasa artykułu	82A

**Opis****Wykonanie:**

Sprężynująca szczęka hakowa regulowana jest nakrętką po bokach znajduje się podziałka umożliwiająca szybkie nastawienie kleszczy do wymaganej Ø rury. ramię z perlitycznego **żeliwa ciągliwego**, lakierowane na czerwono.

**Zastosowanie:**

Sprężynująca szczęka daje możliwość pracy podobnej do zapadki. Podczas dociągania ramienia szczęki zaciskają się na rurze, po zwolnieniu ramienia szczęki automatycznie poluzniają się (obsługa jednoręczna).

**Opis techniczny**

Rozstaw	49 mm
długość całkowita	240 mm
Ø rury	1,1/2 cal
materiał uchwytu	Żeliwo ciągliwe perlityczne
Rodzaj produktu	Kleszcze do rur i pomp wodnych