

**Kleszcze kątowe, szczęki w kształcie S, Ø rury: 2cal****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	810600 2
GTIN	4045197167064
Klasa artykułu	82A

**Opis****Wykonanie:**

Typ szwedzki, wąskie, specjalnie uformowane szczęki pod kątem 45°, samozaciskowe. Całkowicie odkuwane, z nierozłączną nakrętką nastawczą.

**HOLEX ze szczękami w kształcie S**, do 3-punktowego chwytania rur (tańszy model).

**Materiał:**

Stal chromowo-wanadowa, wycinana laserowo, hartowana i niklowana. Kleszcze lakierowane, szczęki zabilone.

**Opis techniczny**

długość całkowita	560 mm
Rozstaw	80 mm
Ø rury	2 cal
kąt szczęk	45 stopni
metoda wykonania	Całkowicie odkuwane
obróbka cieplna szczęki	Hartowane indukcyjnie.
materiał szczypiec	Stal chromowo-wanadowa
szczęka S	tak
kształt szwedzki	tak
Rodzaj produktu	Kleszcze do rur i pomp wodnych

---

## Akcesoria

Nakrętki radełkowane Typ 2

810520 2