

HOLEX®**Kleszcze kątowe, szczęki w kształcie S, Ø rury: 2 cal****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	810500 2
GTIN	4045197237484
Klasa artykułu	82A

Opis**Wykonanie:**

Typ szwedzki, wąskie, specjalnie uformowane szczęki pod kątem 45°, samozaciskowe. Całkowicie odkuwane, z nierozłączną nakrętką nastawczą.

HOLEX ze szczękami w kształcie S, do 3-punktowego chwytania rur. Ramiona powleczone tworzywem sztucznym, **zapobiegającym ślizganiu się**.

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, wycinana laserowo, hartowana i niklowana. Kleszcze lakierowane, szczęki zabilowane.

długość całkowita: 560 mm

Rozstaw: 80 mm

Opis techniczny

Ø rury	2 cal
Rozstaw	80 mm
długość całkowita	560 mm
kąt szczęk	45 stopni
wykonanie uchwytu	powłoka z tworzywa sztucznego, zapobiegająca ślizganiu się
metoda wykonania	Całkowicie odkuwane
obróbka cieplna szczęki	Hartowane indukcyjnie.
materiał szczypiec	Stal chromowo-wanadowa
szczeka S	tak

kształt szwedzki

tak

Akcesoria

Nakrętki radełkowane typ 2

810520 2