



Wybijaki zawleczek, wysoka jakość lakierowane proszkowo, Ø końcówki D: 4 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	746920 4
GTIN	7610733243457
Klasa artykułu	73B

Opis

Wykonanie:

Gruby trzon 8-kątny z trzpieniem walcowym. Równomiernie hartowany na wskroś na całej długości. Specjalne **ulepszanie cieplne wybijaka** zapobiega odpryskom. Średnica rzeczywista mniejsza o 0,05-0,5 mm od wymiaru nominalnego zapobiega zakleszczeniu się wybijaka w otworze.

Jakość specjalna, tzn. najwyższa możliwa twardość ostrza – ok. 59 HRC

– przy szczególnej udarności.

Materiał:

wysokiej jakości, ze specjalnej stali chromowo-wanadowej, chromowany i pokryty lakierem proszkowym.

długość całkowita L₁: 150 mm

długość trzpienia L₂: 40 mm

Ø chwytu S: 10 mm

Opis techniczny

Ø chwytu S	10 mm
Ø końcówki D	4 mm
długość trzpienia L₂	40 mm
długość całkowita L₁	150 mm
twardość ostrza	59 HRC
materiał	Wysokiej jakości, ze specjalnej stali chromowo-wanadowej

powierzchnia

chromowany, pokryty
lakierem proszkowym