

**Wybijaki zawleczek, standardowa jakość, lakierowane , Ø końcówki D: 12 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	747000 12
GTIN	4049002021053
Klasa artykułu	73U

**Opis****Wykonanie:**

Gruby trzon 8-kątny z trzpieniem walcowym. Równomiernie hartowany na wskroś na całej długości. Specjalne **ulepszanie cieplne wybijaka** zapobiega odpryskom. Średnica rzeczywista mniejsza o 0,05-0,5 mm od wymiaru nominalnego zapobiega zakleszczeniu się wybijaka w otworze.

**Norma:****DIN 6450.****Geprüfte Sicherheit nach DIN 7255.****Materiał:**

Standardy jakości, ze stali chromowo-wanadowanej, hartowany w powietrzu, lakierowany.

długość całkowita L<SUB>1</SUB>: 150 mm

długość trzpienia L<SUB>2</SUB>: 50 mm

Ø chwytu S: 14 mm

**Opis techniczny**

Ø chwytu S	14 mm
długość całkowita L<SUB>1</SUB>	150 mm
Ø końcówki D	12 mm
długość trzpienia L<SUB>2</SUB>	50 mm
norma	DIN 6450 C
materiał	stal chromowo-wanadowa hartowana w powietrzu
powierzchnia	lakierowany

