

**Wybijaki zawleczek, wysoka jakość chromowane, Ø końcówki D: 8 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	746900 8
GTIN	7610733200740
Klasa artykułu	73B

**Opis****Wykonanie:**

Gruby trzon 8-kątny z trzpieniem walcowym. Równomiernie hartowany na wskroś na całej długości. Specjalne **ulepszanie cieplne wybijaka** zapobiega odpryskom. Średnica rzeczywista mniejsza o 0,05-0,5 mm od wymiaru nominalnego zapobiega zakleszczeniu się wybijaka w otworze.

**Wysoka jakość**, tzn. najwyższa możliwa twardość ostrza – ok. 59 HRC – przy szczególnej udarności.

**Materiał:**

wysokiej jakości, ze specjalnej stali chromowo-wanadowej, chromowany.

długość całkowita L<SUB>1</SUB>: 150 mm

długość trzpienia L<SUB>2</SUB>: 45 mm

Ø chwytu S: 10 mm

**Opis techniczny**

Ø końcówki D	8 mm
Ø chwytu S	10 mm
długość całkowita L<SUB>1</SUB>	150 mm
długość trzpienia L<SUB>2</SUB>	45 mm
twardość ostrza	59 HRC
materiał	Wysokiej jakości, ze specjalnej stali chromowo-wanadowej
powierzchnia	chromowany

