



Wybijak zawleczek dla mechaników, Ø końcówki D: 6mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	747500 6
GTIN	7610733200511
Klasa artykułu	73B

Opis

Wykonanie:

Z okrągłego pręta stalowego, szczególnie smukłe i poręczne. Trzon radełkowany. Hartowane w całości, **specjalnie ulepszona końcówka do pobijania** zapobiega rozszczepianiu się punktaka. Najwyższy stopień twardości ostrza (ok. 59 HRC) i zachowana szczególna ciągliwość. Średnica rzeczywista mniejsza o \varnothing 0,05–0,5 mm od wymiaru nominalnego zapobiega zakleszczeniu się wybijaka w otworze.

Materiał:

Specjalna stal chromowo-wanadowa, powierzchnia chromowana.

Opis techniczny

długość trzpienia L2	40 mm
długość całkowita L1	125 mm
Ø końcówki D	6 mm
Ø chwytu S	10 mm
twardość ostrza	59 HRC
wykonanie obucha	specjalnie hartowane końce
materiał	specjalna stal chromowo-wanadowa
powierzchnia	chromowany
Rodzaj produktu	Wybijaki zawleczek

