

**Wybijaki zawleczek z uchwytem, Ø końcówek: 8 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	746940 8
GTIN	7610733254941
Klasa artykułu	73B

Opis**Wykonanie:**

Gruby trzon 8-kątny z trzpieniem walcowym. Równomiernie hartowany na całej długości. Specjalnie hartowane końce zapobiegają rozszczepianiu się wybijaka. Średnica rzeczywista mniejsza o 0,05-0,5 mm od wymiaru nominalnego, co zapobiega zakleszczeniu się wybijaka w otworze.

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa o specjalnej jakości (tzn. maks. twardość ok. 59 HRC, przy bardzo dużej ciągliwości), chromowana. Uchwyt w przyjaznej dla skóry otulinie elastomerowej.
długość trzpienia: 88 mm
długość całkowita: 210 mm

Opis techniczny

długość całkowita	210 mm
długość trzpienia	88 mm
Ø końcówek	8 mm
twardość ostrza	59 HRC
wykonanie obucha	specjalnie ulepszone cieplnie
rodzaj uchwytu	tworzywo sztuczne Santoprene®
materiał	Stal chromowo-wanadowa o specjalnej jakości
powierzchnia	chromowane

