

**Wybijaki zawleczek, standardowa jakość, lakierowane , Ø końcówki D: 14 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	747000 14
GTIN	4049002021060
Klasa artykułu	73U

Opis**Wykonanie:**

Gruby trzon 8-kątny z trzpieniem walcowym. Równomiernie hartowany na wskroś na całej długości. Specjalne **ulepszanie cieplne wybijaka** zapobiega odpryskom. Średnica rzeczywista mniejsza o 0,05-0,5 mm od wymiaru nominalnego zapobiega zakleszczeniu się wybijaka w otworze.

Norma:**DIN 6450.****Geprüfte Sicherheit nach DIN 7255.****Materiał:**

Standardy jakości, ze stali chromowo-wanadowanej, hartowany w powietrzu, lakierowany.

długość całkowita L₁: 150 mm

długość trzpienia L₂: 50 mm

Ø chwytu S: 16 mm

Opis techniczny

Ø końcówki D	14 mm
długość całkowita L₁	150 mm
długość trzpienia L₂	50 mm
Ø chwytu S	16 mm
norma	DIN 6450 C
materiał	stal chromowo-wanadowa hartowana w powietrzu
powierzchnia	lakierowany

