

**Wybijaki zawleczek, wysoka jakość chromowane, Ø końcówki D: 12 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	746900 12
GTIN	7610733024100
Klasa artykułu	73B

Opis**Wykonanie:**

Gruby trzon 8-kątny z trzpieniem walcowym. Równomiernie hartowany na wskroś na całej długości. Specjalne **ulepszanie cieplne wybijaka** zapobiega odpryskom. Średnica rzeczywista mniejsza o 0,05-0,5 mm od wymiaru nominalnego zapobiega zakleszczeniu się wybijaka w otworze.

Wysoka jakość, tzn. najwyższa możliwa twardość ostrza – ok. 59 HRC – przy szczególnej udarności.

Materiał:

wysokiej jakości, ze specjalnej stali chromowo-wanadowej, chromowany.

długość całkowita L₁: 220 mm

długość trzpienia L₂: 90 mm

Ø chwytu S: 14 mm

Opis techniczny

długość trzpienia L₂	90 mm
Ø końcówki D	12 mm
Ø chwytu S	14 mm
długość całkowita L₁	220 mm
twardość ostrza	59 HRC
materiał	Wysokiej jakości, ze specjalnej stali chromowo-wanadowej
powierzchnia	chromowany

