



## Wybijaki zawleczek, wysoka jakość lakierowane proszkowo, Ø końcówki D: 8 mm



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	746920 8
GTIN	7610733243488
Klasa artykułu	73B

### Opis

#### Wykonanie:

Gruby trzon 8-kątny z trzpieniem walcowym. Równomiernie hartowany na wskroś na całej długości. Specjalne **ulepszanie cieplne wybijaka** zapobiega odpryskom. Średnica rzeczywista mniejsza o 0,05-0,5 mm od wymiaru nominalnego zapobiega zakleszczeniu się wybijaka w otworze.

**Jakość specjalna**, tzn. najwyższa możliwa twardość ostrza – ok. 59 HRC

– przy szczególnej udarności.

#### Materiał:

wysokiej jakości, ze specjalnej stali chromowo-wanadowej, chromowany i pokryty lakierem proszkowym.

długość całkowita L<SUB>1</SUB>: 150 mm

długość trzpienia L<SUB>2</SUB>: 45 mm

Ø chwytu S: 10 mm

### Opis techniczny

długość całkowita L<SUB>1</SUB>	150 mm
długość trzpienia L<SUB>2</SUB>	45 mm
Ø końcówki D	8 mm
Ø chwytu S	10 mm
twardość ostrza	59 HRC
materiał	Wysokiej jakości, ze specjalnej stali chromowo-wanadowej

powierzchnia

---

chromowany, pokryty  
lakierem proszkowym