

**Wybijaki zawleczek, standardowa jakość, lakierowane , Ø końcówki D: 2 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	747000 2
GTIN	4049002002786
Klasa artykułu	73U

**Opis****Wykonanie:**

Gruby trzon 8-kątny z trzpieniem walcowym. Równomiernie hartowany na wskroś na całej długości. Specjalne **ulepszanie cieplne wybijaka** zapobiega odpryskom. Średnica rzeczywista mniejsza o 0,05-0,5 mm od wymiaru nominalnego zapobiega zakleszczeniu się wybijaka w otworze.

**Norma:****DIN 6450.****Geprüfte Sicherheit nach DIN 7255.****Materiał:**

Standardy jakości, ze stali chromowo-wanadowanej, hartowany w powietrzu, lakierowany.

długość całkowita L<sub>1</sub>: 150 mm

długość trzpienia L<sub>2</sub>: 30 mm

Ø chwytu S: 10 mm

**Opis techniczny**

długość całkowita L <sub>1</sub>	150 mm
długość trzpienia L <sub>2</sub>	30 mm
Ø chwytu S	10 mm
Ø końcówki D	2 mm
norma	DIN 6450 C
materiał	stal chromowo-wanadowa hartowana w powietrzu
powierzchnia	lakierowany

