



Klucze nastawne z przekładaną szczęką , długość całkowita: 205 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	813930 205
GTIN	7314150103447
Klasa artykułu	83F

Opis

Wykonanie:

Ergonomiczny uchwyt z termoplastycznego elastomeru. Szczęki nachylone pod kątem 15°. Klucze kuty matrycowo, hartowane i chromowane. **Możliwość stosowania klucza do montażu rur** po przełożeniu do wewnątrz ruchomej, ząbkowanej szczęki. Szczęka ząbkowana jest hartowana indukcyjnie i gwarantuje pewny uchwyt rur.

Norma:

ISO 6787; ASME B107.8M-2003

maksymalna rozwartość klucza: 28 mm

długość całkowita: 8 cal

Opis techniczny

długość całkowita	205 mm
maksymalna rozwartość klucza	28 mm
długość całkowita	8 cal
masa	272 g
norma	ASME B107.8M-2003
norma	ISO 6787
pozycja szczęki	15 stopni
metoda wykonania	precyzyjnie hartowany i chroniony przed rdzewieniem
materiał	Wysokowydajny stop stali

powierzchnia	chromowany
nieiskrzący	nie
szczęki dwustronne	tak
podziałka	tak
funkcja grzechotki	nie
nasadka uchwytu	tak