

**Wybijaki zawleczek, standardowa jakość, lakierowane , Ø końcówki D: 3 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	747000 3
GTIN	4049002002809
Klasa artykułu	73U

Opis**Wykonanie:**

Gruby trzon 8-kątny z trzpieniem walcowym. Równomiernie hartowany na wskroś na całej długości. Specjalne **ulepszanie cieplne wybijaka** zapobiega odpryskom. Średnica rzeczywista mniejsza o 0,05-0,5 mm od wymiaru nominalnego zapobiega zakleszczeniu się wybijaka w otworze.

Norma:**DIN 6450.****Geprüfte Sicherheit nach DIN 7255.****Materiał:**

Standardy jakości, ze stali chromowo-wanadowanej, hartowany w powietrzu, lakierowany.

długość całkowita L₁: 150 mm

długość trzpienia L₂: 40 mm

Ø chwytu S: 10 mm

Opis techniczny

długość całkowita L₁	150 mm
długość trzpienia L₂	40 mm
Ø chwytu S	10 mm
Ø końcówki D	3 mm
norma	DIN 6450 C
materiał	stal chromowo-wanadowa hartowana w powietrzu
powierzchnia	lakierowany

